



# プラフットFF



- 従来のゴム足に比較すると作業性が格段にアップします。
- ゴムと違って移行性がないので、床面を汚しません。
- 取付けはピンを押しだけ、取外しはドライバーで行います。
- 材質
  - 本体 : エラストマー
  - リベット : 6ナイロン
  - ピン : ポリアセタール


## ■ スクリューピンタイプ



(単位: mm)

品番	φA	φD	H	取付穴φ	取付板厚	抜去力	販売単位
FF-001-AR791	20.0	24.0	14.0	5.0	1.0~2.3	294N	200個
FF-004-AR791	18.0	20.0	10.0				
FF-015-AR791	28.0	30.0	15.0		0.8~2.0		100個

## ■ 2ピースタイプ



- 本体とグロメット部が一体となったタイプです。
- 材質
  - 本体: エラストマーまたはPP
  - ピン: PP

(単位: mm)

品番	φA	φD	H	取付穴φ	取付板厚	抜去力	販売単位		
FF-017-PP	18.0	20.0	10.0	8.1	0.8~1.2	147N	200個		
FF-017-AR41					0.8~1.5				
FF-018-AR781					5.0~8.0	78N			
FF-021-AR781	0.8~1.5								
FF-023-AR781	20.0	21.0	6.0		0.8~1.2	147N			
FF-024-PP					0.8~1.5				
FF-024-AR41					0.5~1.6				
FF-025-PP					0.8~1.5				
FF-025-AR41					18.0			15.0	0.8~1.2
FF-026-PP					0.8~1.5				
FF-026-AR41	18.0	20.0	18.0		0.8~1.5	78N			
FF-028-AR781					15.0				